



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,QMW

Rollenförderer 400×500

WX-004-0268



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 400×500 mm (A × B).

Kompatibel mit (Additional Fee)


Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
 H315 HR
 Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktionswaage HX7
 Waagen HY10.H für FPVO
 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters