



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,QMW](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,QMW)

## Przenośnik rolkowy 400×500

WX-004-0268



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Nakładki z przenośnikami rolkowymi. Rolki wykonane ze stali nierdzewnej. Występują w dwóch wersjach: z ogranicznikami lub bez ograniczników bocznych. Przeznaczone do wag z szalką 400×500 mm (wymiar A × B).

**UWAGA:** Przenośnik rolkowy można stosować tylko do wag lub platform jednozakresowych.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
Waga platformowa wodoodporna H315 H

Waga wielofunkcyjna HX7  
Wagi HY10.H do KTP  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H

## Wymiary urządzenia S x G x W



Model w/o limiters



Model with limiters