



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,QMW

Przenośnik rolkowy 400×500

WX-004-0268



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Nakładki z przenośnikami rolkowymi. Rolki wykonane ze stali nierdzewnej. Występują w dwóch wersjach: z ogranicznikami lub bez ograniczników bocznych. Przeznaczone do wag z szalką 400×500 mm (wymiar A × B).

UWAGA: Przenośnik rolkowy można stosować tylko do wag lub platform jednozakresowych.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Waga platformowa wodoodporna H315 H

Waga wielofunkcyjna HX7
Wagi HY10.H do KTP
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H

Wymiary urządzenia S x G x W



Model w/o limiters



Model with limiters