



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,QNI](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,QNI)

# Réceptier à échantillons grand volume



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

L'ensemble est une solution idéale pour sécher des échantillons de grand volume, par exemple des textiles et ceux qui ont tendance à augmenter de volume lorsqu'ils sont placés sur un plateau. Le but du conteneur est d'enfermer l'échantillon dans un espace spécifique, sans limiter la possibilité de vérifier la teneur en humidité. Dans le cas d'échantillons de grand volume, le kit évite que l'échantillon n'entre en contact avec des éléments permanents de la chambre du dessiccateur (tels que l'élément chauffant ou son couvercle), le protégeant ainsi de la destruction. Le fait d'enfermer un échantillon de grand volume et de faible densité dans le réceptier réduit également le risque d'erreurs résultant de l'effet de soulèvement de l'échantillon par l'air chaud. Grâce à l'accessoire, l'utilisateur obtient un contrôle total sur l'échantillon et le résultat est exempt d'erreurs associées à ce type d'échantillons. L'ensemble se compose de 2 éléments en acier. L'ensemble s'adapte à n'importe quel dessiccateur.

## Compatible avec

Dessiccateur MA X7.IC.A  
Dessiccateur MA 5Y  
Dessiccateurs MA X2.IC.A  
Dessiccateurs MA X2.A

Dessiccateur MA X7.A  
Dessiccateur MA 5Y.IC  
Dessiccateur MA R