



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,QOS

Wägeplattform PLC/60/C2

WX-009-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	60 kg
Ablesbarkeit [d]	20 g
Konstruktion	
Schutzart	IP 65
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Waageschale	Edelstahl AISI304
Physikalische Parameter	
Waageschale	400×500 mm
Verpackungsgröße B x T x H	720×620×210 mm

Ablesegenauigkeit – Erwartungswert, abhängig von den Parametern des verwendeten Messumformers.




Zubehör (Additional Fee)


Waagen CY10 für FPVO
 Wägeterminal PUE CY10
 Multifunktionswaage CY10
 Wägeterminal PUE 5
 Präzisionswaage CY10
 Wägeterminal PUE HX7

Wägeterminal PUE C32
 Wägeterminal PUE 7.1
 Wägeterminal PUE C315
 Wägeterminal PUE HY10
 Wägeterminal PUE H315

Abmessungen des Geräts B x T x H




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR



Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm