

## PLC/60/C2 プラットフォーム

WX-009-0004





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート


| 計測パラメータ      |                |
|--------------|----------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 60 kg          |
| 最小表示 [d]     | 20 g           |
| 工事中          |                |
| 保護クラス        | IP 65          |
| 工事中          | ABS樹脂 St3S     |
| 計量皿の材質       | いいえ AISI304    |
| 物理的パラメータ     |                |
| 計量皿寸法        | 400×500 mm     |
| 梱包寸法幅x奥行x高さ  | 720×620×210 mm |




## アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール PUE CY10 計量ターミナル CY10 多機能はかり PUE 5 計量ターミナル CY10上皿天秤 PUE C32 計量ターミナル PUE 7.1 計量ターミナル PUE HX7 計量ターミナル PUE C315 計量ターミナル PUE HY10 計量ターミナル PUE H315 計量ターミナル


## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ








PL/D2







PL/H

PL/HR



PLC/C2 PLC/C3

| Platform type       | A1  | A2  | Н     |
|---------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2               | 238 | 216 | 82±3  |
| PLC/F1              | 300 | 300 | 70±3  |
| PLC/C2              | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3              | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1      | 150 | 200 | 85±3  |
| PL/H2 / PL/HR2      | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3     | 410 | 410 | 98±3  |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4     | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5     | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6               | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm