

Bilancia di precisione C32.120.PM

WL-223-0082





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

Labelling

-<u>OK</u>+

Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures

ALIBI Memory



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	120 kg
Portata minima [Min]	-
Intevallo di precarico	12 kg
Divisione [d]	0,2 g
Campo di tara	-120 kg
Portata minima (secondo USP)	164 g

Parametri metrologici		
Portata minima (U=1%,k=2)	16,4 g	
Ripetibilita (Max)	0,2 g	
Ripetibilita (5% Max)	0,082 g	
Linearità	±0,6 g	
Tempo di stabilizzazione	1 s	
Calibrazione	internal (automatic)	
Parametri fisici		
Sistema di livellamento	manual	
Display	5" graphic colour	
Dimensione piatto	400×500 mm	
Dimensioni del pacco L x P x A	710×610×240 mm	
Peso net	22 kg	
Peso lordo	24,5 kg	
Costruzione		
Punteggio IP	IP 43	
Interfaccia di comunicazione		
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi	
Parametri elettrici		
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max	
Environmental conditions		
Ambiente di lavoro	+10 - +40 °C	

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

Precarico - valore pari al ±10% del carico massimo [Max] della bilancia legalizzata. È possibile avviare la bilancia con la massa posta sul piatto pari al valore di precarico massimo.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Display
Tavoli antivibranti
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Tavolo di pesata professionale Lettore di codici a barre Cavo seriale RS 232, RS 485 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- "Alibi Reader" PC Software [WX-010-0114]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A

