




More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,QUA29](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,QUA29)

# AKM-2.20.5Y 自動マスコンパレータ

WL-411-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
E0 校正範囲	5 – 20 kg
E1 校正範囲	5 – 20 kg
E2 校正範囲	1 – 20 kg
F1 校正範囲	1 – 20 kg
F2 校正範囲	1 – 20 kg
最大ひょう量 [Max]	20,5 kg
最小表示 [d]	0,1 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,15 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,2 mg
許容繰り返し性	0,3 mg
偏置 (試験荷重)	0 mg
電気補償範囲	-500 g – +500 g
安定化時間	30 s
調整	レンジ (500g)

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø190 mm - 2 ポジション自動式
計量装置の寸法	1150×770×1300 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
梱包寸法	1150×770×1300 mm
正味重量	235 kg
正味重量	235 kg
総重量	352 kg
総重量	352 kg
内部分銅	
外部分銅	-
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電气的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 12 h (3% / 4 h)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ  
追加モジュール  
天秤用保護カバー  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル



THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
レシートプリンタ  
指紋リーダー  
RS 232、RS 485 ケーブル  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• [WX-010-0164]

## デバイスの寸法



AKM-2