



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,QVV](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,QVV)

# Terminal wagowy PUE 5.19C

WX-008-0038



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Dozowanie



Etykietowanie



Kontrola plus/minus



Liczenie sztuk



Receptury



Statystyka



Doważanie

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	III
Max. ilość działek przetw. tensometrycznego	8388608
Max. ilość działek legalizacyjnych	6000 e
Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną	0,4 $\mu$ V
Max. napięcie na 1 działkę legalizacyjną	3,25 $\mu$ V
Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych	80 $\Omega$
Max. impedancja przetw. tensometrycznych	1200 $\Omega$
Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym	5V
Max. przyrost sygnału	19,5 mV

Parametry metrologiczne	
Połączenie czujników tensometrycznych	4 lub 6 przewodów
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	19" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiary urządzenia S x G x W	524x420x200 mm
Wymiary opakowania S x G x W	590x470x240 mm
Masa netto	14 kg
Masa brutto	16 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 67 / 69
Panel dotykowy	pojemnościowy
Obudowa	Stal nierdzewna
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	4xUSB 2.0 (2xUSB-A, 2xM12 4P), Ethernet - 2x10/100/1000 Mbit (2xRJ45 hermetyczne), 2xRS232, RS485 (2xM12 8P)
Interfejsy opcjonalne	zewnętrzne przyciski PRINT, TARA, START - wymagana wersja terminala z zainstalowanymi 4IN/4OUT (ports M12 8P), moduł dodatkowej platformy wagowej - max. 3 szt, parametry metrologiczne jak w platformie głównej
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	75 W
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-20 – +60 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji
Podzespoły i oprogramowanie	
System operacyjny	Microsoft Windows 11 IoT
Procesor	Intel® Celeron® J6412
Chipset	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Pamięć	16 GB RAM
Pamięć danych	SSD 512 GB



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe nierdzewne  
 Platformy stalowe malowane proszkowo  
 Platformy stalowe wodoodporne  
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
 Przewody sieciowe (waga – Ethernet)  
 Platformy nierdzewne z otwieraną szalką  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Platformy najazdowe nierdzewne

Przewody WE/WY  
 Skanery kodów kreskowych  
 Platformy najazdowe nierdzewne z systemem unoszenia LD  
 Drukarki etykiet  
 Moduły dodatkowych platform  
 Przyciski sterujące  
 Adapter USB do terminali wagowych  
 Wzorce masy klasy F1 -  
 cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestawy

Wyświetlacze  
Platformy w obudowie plastikowej



Przewód USB (waga – drukarka)  
Konwerter RS 232 - USB  
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)



- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

# Wymiary urządzenia S x G x W



PUE 5.15



PUE 5.19