



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,QYC](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,QYC)

# H315.6/15.HR2.M

## 防水スケール（ステンレス製ロードセル搭載）

WP-124-1051



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold


Newton unit  
measurement


Animal weighing

## データシート

| 計測パラメータ           |           |
|-------------------|-----------|
| 最大ひょう量 [Max]      | 6 / 15 kg |
| 最小荷重              | 40 g      |
| 最小表示 [d]          | 2 / 5 g   |
| 法定計量時の単位 [e]      | 2 / 5 g   |
| 風袋範囲              | -15 kg    |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 0,2 g     |
| OIMLクラス           | III       |

| 物理的パラメータ       |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ディスプレイ         | 4,3" LCD (ターミナル)                                                               |
| 計量皿寸法          | 250×300 mm                                                                     |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 560×310×270 mm                                                                 |
| 正味重量           | 9 kg                                                                           |
| 総重量            | 10,3 kg                                                                        |
| 工事中            |                                                                                |
| 保護クラス          | IP 66 / 67 / 69 ステンレススチール, IP 68 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形           |
| 工事中            | いいえ AISI316                                                                    |
| 通信インターフェース     |                                                                                |
| 通信インターフェース     | RS232, USB                                                                     |
| オプションのインターフェース | RS232 およびバッテリー RS485 およびバッテリー 4IN/4OUT およびバッテリー Ethernet およびバッテリー 平均時間 4-20 mA |
| 電氣的パラメータ       |                                                                                |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                        |
| オプションの電源       | 最大距離                                                                           |
| バッテリー駆動時間      | max 7h                                                                         |
| 環境条件           |                                                                                |
| 動作温度           | -10 – +40 °C                                                                   |
| 保管温度           | -25 – +70 °C                                                                   |
| 相対湿度           | 10% – 85% RH 温度における                                                            |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
ローラーテーブル  
防振台  
AP2-3 電流ループユニット  
ディスプレイ  
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
RS 232、RS 485 ケーブル


電源アダプタ  
RS 232 - イーサネットコンバータ  
USBアダプタ  
レシートプリンタ  
USB cable (はかり - プリンタ)  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



|                |           | A1  | A2  | B       | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|----------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| H315...HR2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...HR2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...HR3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...HR3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...HR4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...HR3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...HR5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |