



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,R47](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,R47)

# Plateforme PLC/4/6000/C10

WX-009-1146



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	6000 kg
Précision de lecture [d]	2 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 67 tensomètre
Construction	acier pulvériséeacier St3S
Matériel du plateau	acier pulvériséeacier St3S
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	1500×2000 mm
Hauteur de plate-forme de balance	160 ± 10 mm

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.



## Accessoires (Additional Fee)

Balances CY10 pour CPP  
Terminal de pesage PUE CY10  
Balance multifonctionnelle CY10  
Terminal de pesage PUE 5  
Balance de précision CY10  
Terminal de pesage PUE HX7

Terminal de pesage PUE C32  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Cadre pour enfoncer la balance dans le sol  
Terminal de pesage PUE C315  
Terminal de pesage PUE HY10  
Terminal de pesage PUE H315

# Dimensions d'appareil L x P x H



Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm

## PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H/Z