

Piattaforma PLC/4/6000/C10

WX-009-1146





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici			
Portata massima [Max]	6000 kg		
Divisione [d]	2 kg		
Costruzione			
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 67 cell		
Costruzione	mild steel St3S		
Materiale da pesata	mild steel St3S		
Parametri fisici			
Dimensione piatto	1500×2000 mm		
Altezza della piattaforma	160 ± 10 mm		


Precisione di lettura - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.



Accessori (Additional Fee)

Bilance CY10 per controllo CPC Terminale di pesata PUE CY10 Bilancia multifunzione CY10 Terminale di pesata PUE 5 Bilancia di precisione CY10 Terminale di pesata PUE HX7 Terminale di pesata PUE C32 Terminale di pesata PUE 7.1 Telaio per affondare il peso nel terreno Terminale di pesata PUE C315 Terminale di pesata PUE HY10 Terminale di pesata PUE H315


Device dimensions L x P x A




Platform	Α	В	Н
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm


PLC/4/C



PL/4/H6/Z PL/4/H7/Z PL/4/H8/Z




PL/4/H8/9/Z PL/4/H9/Z PL/4/H10/Z



Platform	Α	В	Н
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H





Platform	А	В	Н
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z