



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,R54

MWSH 6000 計量モジュール

WX-016-0106



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6000 g
最小荷重	500 mg
ブリロード範囲	600 g
最小表示 [d]	0,01 g
風袋範囲	-6000 g
繰返し性	15 mg
直線性	±30 mg
安定化時間	1,5 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
工事中	
保護クラス	IP 65
ハウジング	追加, 亜鉛メッキ
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet, 2 IN / 2 OUT, PROFIBUS 出力, PROFINET 出力

電氣的パラメータ

電源 100 – 240 V AC 50/60 Hz

環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

相対湿度 15% – 80%

物理的パラメータ

計量皿寸法 100×100 mm

デバイスの寸法 幅×奥行×高さ 336×175×96 mm

梱包寸法 幅×奥行×高さ 580×335×280 mm

アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル


パワーバンク
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅×奥行×高さ



MWSH