

Comparatore di massa automatico NANO.AK-4.500.5Y

WL-413-0023





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E0	0,05 - 500 * mg
Campo di calibrazione E1	0,05 – 500 mg
Campo di calibrazione E2	0,05 – 500 mg
Campo di calibrazione F1	0,05 – 500 mg
Campo di calibrazione F2	0,05 – 500 mg
Portata massima [Max]	510 mg
Divisione [d]	10 ng
Ripetibilità standard [5% Max]	0,04 μg
Ripetibilità standard [Max]	0,06 μg
Ripetibilità consentita	0,1 μg
Linearità	±0,5 μg
Carico decentrato (verifica)	0 mg
Intervallo di compensazione elettrica	0 - +510 mg
Tempo di stabilizzazione	30 s

Parametri metrologici	
Calibrazione	external
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø20 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	385×245×390 mm
Controling device dimensions	460×250×195 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	860×750×570 mm
Peso net	21 kg
Peso lordo	31 kg
Costruzione	
Peso supplementare interno	-
Peso supplementare esterno	-
Magazzino	4
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 - +30 °C
Velocita di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% - 60%
Velocita di variazione della umidità relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

La ripetibilità è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

E0 standard determinato dall'errore limite di 1/5 secondo OIML R111 per la classe E1.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Tag RFID
Tavoli antivibranti
Moduli aggiuntivi
Capottina protettiva per bilance
Lettore di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485 THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali Stampanti di ricevuta Lettore di impronte digitali Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]