



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,R6X

# NANO.AK-4.500.5Y Otomatik nano kütle komparatör

WL-413-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

E0 kalibrasyon aralığı	0,05 – 500 mg * mg
E1 kalibrasyon aralığı	0,05 – 500 mg
E2 kalibrasyon aralığı	0,05 – 500 mg
F1 kalibrasyon aralığı	0,05 – 500 mg
F2 kalibrasyon aralığı	0,05 – 500 mg
Maksimum yük [Max]	510 mg
Okuma için ruluęu [d]	10 ng
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,06 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,04 µg
Permissible repeatability	0,1 µg
Doęrusallık	±0,5 µg
Eksantriklik (test edilmiş yük)	0 mg
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 – +510 mg
Kararlılık süresi	30 s

Metrolojik parametreler	
Ayarlama	harici
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø20 mm
Weighing device dimensions	385×245×390 mm
Kontrol cihazı boyutları	460×250×195 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	860×750×570 mm
Net ağırlık	21 kg
Brüt ağırlık	31 kg
Konstrüksiyon	
Dahili ek ağırlıklar	-
Harici ek ağırlıklar	-
Magazine	4
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Atmosferik nem	40% – 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±5% / 12 h (3% / 4 h)

**Tekrarlanabilirlik**, Sınıf E1 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.  
**E0 standardı**, E1 sınıfı için OIML R111'e göre 1/5 sınırlama hatasından belirlenmiştir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu

RS 232, RS 485 Kabloları  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]