

# **Balance multifonctionnelle HX7.30.HR2**

WP-122-0032





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### **Fonctions**



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



**ALIBI Memory** 

### **Paramètres Techniques**

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	30 kg
Capacité minimale [Min]	200 g
Précision de lecture [d]	10 g
Échelon de légalisation [e]	10 g
Étendue de tare	-30 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	1 g
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	

#### Parametres physique

Afficheur 7" graphique couleurs

Paramètres physiques	
Dimension du plateau	250×300 mm
Dimensions de colis L x P x H	370×560×490 mm
Masse nette	10,7 kg
Masse brute	13,2 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67 / 69 construction, IP 68 / 69 tensomètre, IP 66 / 67 / 69 terminal
Clavier	de membrane
Construction	Acier inoxydable AlSI316
Matériel du plateau	Acier inoxydable AlSI316
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module
Interfaces optionnelles	Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 II 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	25 W
Alimentation optionnelle	12 - 24 V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 - +40 °C
Température de stockage	-10 - +50 °C
Humidité relative d'air	10% – 80% RH sans condensation
Terminal	PUE HX7
Nombre de touches	22
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2



Additional fee for verification



## **Accessoires (Additional Fee)**

Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Tables antivibratoires
Afficheurs
Alimentateurs
Câbles RS 232, RS 485
Câble USB (balance – imprimante)
Câbles d'Entrées/ de Sorties

Lecteurs de code-barres Imprimantes d'étiquettes Supports, Statifs, bras-supports Claviers, manipulateurs Adapteur USB Imprimante de tickets de caisse Modules de plateforme supplémentaires Convertisseur RS 232 – USB Modules complémentaires


### **Software (Additional Fee)**

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]


- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]


# Dimensions d'appareil L x P x H



	A1	A2	В
HX7.HR2	250	300	103±3
HX7.HR3	410	410	98±2
HX7.HR4	500	500	155±5
HX7.HR3/5	400	600	155±5
HX7.HR5	600	600	155±5

HR Platform





PUE HX7