



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,R97](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,R97)

# Plateforme PL.300.HRP.EX.H

WX-009-0285



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	300 kg
Capacité préliminaire	60 kg
Précision de lecture [d]	1 g
Étendue de tare	-300 kg
Répétabilité	3 g
Linéarité	±6 g
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Longueur de câble	10 m
Dimension du plateau	800×600 mm
Dimensions de colis L x P x H	1000×800×307 mm
Masse nette	37,5 kg
Masse brute	40 kg

<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 66 / 67
Certification ATEX	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60°C Dc
Certification IECEx	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60°C Dc
Construction	Acier inoxydable AISI304
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	RS485
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	15% – 80%



## Accessoires (Additional Fee)

Terminal de pesage PUE HX5.EX

Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX

Imprimante de tickets de caisse

## Software (Additional Fee)


- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

## Dimensions d'appareil L x P x H



PL.16 - 32.HRP.H



PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm