

Multi funzione basamento in acciaio inox HX7.4.300.H6

More information on the website mirror.radwag.com/it/info,w1,RAP

WP-225-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation




Replaceable unit



Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	300 kg
Portata minima [Min]	2 kg
Divisione [d]	100 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	100 g
Campo di tara	-300 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	50 g
Classe OIML	III

Parametri fisici			
Display	7" graphic colour		
Lunghezza del cavo	3 m		
Dimensione piatto	800×800 mm		
Dimensioni del pacco L x P x A	820×1250×490 mm		
Peso net	59,7 kg		
Peso lordo	81,3 kg		
Costruzione			
Punteggio IP	IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 terminal		
Tastiera	membrane		
Costruzione	Stainless steel AISI304		
Interfaccia di comunicazione			
Interfaccia	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU		
Interfacce opzionali	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V		
Parametri elettrici			
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz		
Massimo assorbimento elettrico	25 W		
Alimentatore opzionale	12 – 24 V DC		
Environmental conditions			
Ambiente di lavoro	-10 - +40 °C		
Temperatura di stoccaggio	-10 - +50 °C		
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation		
Indicatore	PUE HX7		
Numero di pulsanti	22		
Caratteristiche operative			
Numero massimo di piattaforme	2		



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Rampe
Display
Alimentatore
Cavo seriale RS 232, RS 485
cavo USB (connessione bilance - stampanti)
cavi IN/OUT

stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Telaio per affondare il peso nel terreno
Tastiera, interruttori esterni
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Moduli aggiuntivi della piattaforma
RS 232 – USB Converter
Moduli aggiuntivi

Software (Additional Fee)


• E2R Weighing [WX-010-0099]


Lettore di codici a barre

• RAD Key [WX-010-0005]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094] R-LAB [WX-010-0080]
- Software "Development Studio" RADWAG [WX-010-0104]
- "Alibi Reader" PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A





Scale type	A [mm]	B [mm]	H[mm]
HX7.4.300.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.600.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
HX7.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
HX7.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
HX7.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
HX7.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
HX7.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2

^{*} dimensions in mm