



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,RBW

Checadora de peso DWM

WK-105-000_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	750 – 7500 g
Resolução [d]	0,1 – 5 g
Unidade de verificação [e]	0,1 – 5 g
Classe OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parâmetros físicos	
Display	12" gráfico colorida tela touchscreen
Construção	
Classe de proteção	IP 55, IP 65
Teclado numérico	tela touchscreen
Construção	aço inoxidável / alumínio anodizado
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	Ethernet, USB, RS232, IN/OUT
Interfaces opcionais	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Condições ambientais

Temperatura de operação +5 – +40 °C

Componentes e software

Sistema operacional Microsoft Windows 11 IoT

Características de uso

Capacidade max 500 pçs/min

Velocidade até transportador 1,6 m/s



Acessórios (Additional Fee)

Impressoras de etiquetas

Impressora de recibos