



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,RBW

Dynamische Waage DWM

WK-105-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	7500 g
Zifferschritt [d]	0,1 g
Tarierbereich	-7500 g
OIML-Klasse	XIII (1), Y (a)
Physikalische Parameter	
Display	12" grafisch farbiger Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 55, IP 65
Tastatur	Touchscreen-Panel
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl / Edelstahl
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	Ethernet, USB, RS232, I / O

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur +5 – +40 °C

Besonderheiten

Leistung max 500 St./min



Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker
Tunneldetektoren

USB-Adapter
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)