



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,RBW

Balanza dinámica DWM

WK-105-000_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	750 – 7500 g
Legibilidad [d]	0,1 – 5 g
División de legalización [e]	0,1 – 5 g
Clase OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 55, IP 65
Teclado	panel táctil
Construcción	Acero inoxidable / aluminio anodizado
Interface de comunicación	
Conectividad	Ethernet, USB, RS232, IN/OUT
Interfaces opcionales	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo +5 – +40 °C

Components and software

Sistema operativo Microsoft Windows 11 IoT

Características utilidades

Rendimiento max 500 pieza/min

Velocidad de transportador 1,6 m/s



Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Detectores de túnel

Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)