



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,RBW](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,RBW)

# Balance dynamique DWM

WK-105-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	7500 g
Précision de lecture [d]	0,1 g
Étendue de tare	-7500 g
Classe de précision OIML	XIII (1), Y (a)
Paramètres physiques	
Afficheur	12" graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 55, IP 65
Clavier	panel tactile
Construction	acier pulvériséacier / Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	Ethernet, USB, RS232, I / O

### Conditions environnementales

Température du travail +5 – +40 °C

### Utilitaire features

Efficacité max 500 pièces/min



## Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes

Détecteurs de cavités à tunnel

Adapteur USB

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)