



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,RBW

Balance dynamique DWM

WK-105-000_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	750 – 7500 g
Précision de lecture [d]	0,1 – 5 g
Échelon de légalisation [e]	0,1 – 5 g
Classe de précision OIML	XIII (1)*, Y (a)
Paramètres physiques	
Afficheur	12" graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 55, IP 65
Clavier	panel tactile
Construction	Acier inoxydable / aluminium anodisé
Interface de Communication	
Interface de Communication	Ethernet, USB, RS232, IN/OUT
Interfaces optionnelles	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Conditions environnementales	
Température du travail	+5 – +40 °C
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Microsoft Windows 11 IoT
Utilitaire features	
Efficacité	max 500 pièces/min
Vitesse de convoyeur	1,6 m/s

*Classe de précision pour les trieuses pondérales utilisées pour le contrôle des produits préemballés (CPP).



Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
 Câbles RS 232, RS 485
 Imprimantes d'étiquettes
 Détecteurs de cavités à tunnel

Adapteur USB
 Imprimante de tickets de caisse
 Câble USB (balance – imprimante)