

## **DWM 重量チェッカー** wk-105-0005





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	7500 g
最小表示 [d]	0,1 g
風袋範囲	-7500 g
OIMLクラス	XIII (1), Y (a)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	12" セル サンプル 赤外線式
工事中	
保護クラス	IP 55, IP 65
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	ABS樹脂 / いいえ
通信インターフェース	
通信インターフェース	Ethernet, USB, RS232, I / O

環境条件

動作温度 +5 - +40 °C

使用上の特徴

ひょう量max 500お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ) RS 232、RS 485 ケーブル ラベルプリンタ トンネル型検出機 USBアダプタ レシートプリンタ USB cable (はかり - プリンタ)