



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,RBW](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,RBW)

# DWM 重量チェッカー

WK-105-000\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

<b>計測パラメータ</b>	
最大ひょう量 [Max]	750 – 7500 g
最小表示 [d]	0,1 – 5 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 – 5 g
OIMLクラス	XIII (1)*, Y (a)
<b>物理的パラメータ</b>	
ディスプレイ	12" セル ワイヤー 赤外線式
<b>工事中</b>	
保護クラス	IP 55, IP 65
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	亜鉛メッキ / 主計量プラットフォームと同様の計量パラメータ構造の IP 等級
<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	Ethernet, USB, RS232, IN/OUT
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

環境条件	
動作温度	+5 - +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Microsoft Windows 11 IoT
使用上の特徴	
ひょう量	max 500 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min
コンベア速度	1,6 m/s



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 ラベルプリンタ  
 トンネル型検出機

USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 USB cable (はかり - プリンタ)