



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,RBW

DWM 重量チェッカー

WK-105-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	7500 g
最小表示 [d]	0,1 g
風袋範囲	-7500 g
OIMLクラス	XIII (1), Y (a)

物理的パラメータ

ディスプレイ	12" セル サンプル 赤外線式
--------	------------------

工事中

保護クラス	IP 55, IP 65
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	ABS樹脂 / いいえ

通信インターフェース

通信インターフェース	Ethernet, USB, RS232, I / O
------------	-----------------------------

環境条件

動作温度 +5 – +40 °C

使用上の特徴

ひょう量 max 500
お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)

RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ

トンネル型検出機

USBアダプタ

レシートプリンタ

USB cable (はかり - プリンタ)