



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,RBW

DWM 重量チェッカー

WK-105-000_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	750 – 7500 g
最小表示 [d]	0,1 – 5 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 – 5 g
OIMLクラス	XIII (1)*, Y (a)

物理的パラメータ

ディスプレイ	12" グラフィック カラー タッチスクリーン
--------	-------------------------

工事中

保護クラス	IP 55, IP 65
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	ステンレススチール / アルミニウム 陽極酸化処理

通信インターフェース

通信インターフェース	Ethernet, USB, RS232, IN/OUT
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

環境条件	
動作温度	+5 – +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Microsoft Windows 11 IoT
使用上の特徴	
ひょう量	max 500 個/min
コンベア速度	1,6 m/s



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
トンネル型検出機

USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)