



# HY10.3/6.H2.PGC 多機能ばかり

WK-311-1006

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,RFE](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,RFE)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

## データシート

### 計測パラメータ

|              |           |
|--------------|-----------|
| 最大ひょう量 [Max] | 3 / 6 kg  |
| 最小荷重         | 20 / 40 g |
| 最小表示 [d]     | 1 / 2 g   |
| 法定計量時の単位 [e] | 1 / 2 g   |

| 計測パラメータ        |  |
|----------------|--|
| 風袋範囲           | -6 kg  |
| OIMLクラス        | III  |
| 物理的パラメータ       |  |
| ディスプレイ         | 10,1" セル ワイヤー 赤外線式   |
| ケーブル長          | 1,5 m  |
| 計量皿寸法          | 250×300 mm   |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 350×560×500 mm   |
| 正味重量           | 10,52 kg   |
| 総重量            | 11,5 kg  |
| 工事中            |  |
| 保護クラス          | IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形  |
| 通信インターフェース     |  |
| 通信インターフェース     | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN)  |
| オプションのインターフェース | 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Wi-Fi 802.11 b/g/n, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Profibus (DP SLAVE), 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー RS485, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー PROFINET (RJ45), 製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合報告書、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー、管理報告書、平均タレ率 (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| 電気的パラメータ       |  |
| 電源             | 100 - 240 V AC 50/60 Hz  |
| 環境条件           |  |
| 動作温度           | -10 - +40 °C   |
| 相対湿度           | 10% - 85% RH 温度における  |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 ローラーテーブル  
 トランスポンダー式カードリーダー  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
 ディスプレイ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 バーコードスキャナ  
 ラベルプリンタ

スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 キーボード、外部スイッチ  
 USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 追加モジュール  
 RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]