



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,RFE

Waga HY10.3/6.H2.KTP

WK-311-1006



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Dozowanie |  Etykietowanie |  Kontrola plus/minus |  Odchyłki procentowe |
|  Sumowanie ważeń |  Liczenie sztuk |  Zatrząsk maksymalnego wskazania |  Receptury |
|  Pomiar w Newtonach |  Statystyka |  Doważanie |  Procedury GLP |
|  Ważenie zwierząt |  Ważenie różnicowe |  Wymienne jednostki |  Statystyczna kontrola jakości |
|  Kontrola Towarów Paczkowanych |  Pamięć ALIBI |  Transakcje | |

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	3 / 6 kg
Obciążenie minimalne [Min]	20 / 40 g
Dokładność odczytu [d]	1 / 2 g
Działka legalizacyjna [e]	1 / 2 g

Parametry metrologiczne	
Zakres tary	-6 kg
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10,1" graficzny kolorowy dotykowy
Długość przewodu	1,5 m
Wymiar szalki	250×300 mm
Wymiary opakowania S x G x W	350×560×500 mm
Masa netto	10,52 kg
Masa brutto	11,5 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 67 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe)
Interfejsy opcjonalne	moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n, moduł Profibus (DP SLAVE), moduł RS485, moduł PROFINET (RJ45), moduł wyjść analogowych (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)
 Nakładki z przenośnikami rolkowymi
 Czytniki kart transponderowych
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
 Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
 Wyjście pętli prądowej AP2-3 (obudowa nierdzewna)
 Wyświetlacze
 Przewody RS 232, RS 485
 Skanery kodów kreskowych
 Drukarki etykiet

Uchwyty do terminali wagowych
 Przyciski sterujące
 Adapter USB do terminali wagowych
 Drukarki paragonowe
 Wzorce masy klasy F1 -
 cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestawy
 Przewód USB (waga – drukarka)
 Moduły dodatkowych platform
 Moduły dodatkowe
 Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]