



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,RFZ](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,RFZ)

## Kabel PT0019.10



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) - Drucker Epson, Citizen

Kabellängen: 10 m Optionale Kabellängen: 2 m, 5 m.

Passend für:

Waagen mit Terminal PUE C41H Waagen mit Terminal PUE HY Waagen mit Terminal PUE 5.15 (PUE 5.19)  
 Terminal PUE C41H Terminal PUE 5.15 (PUE 5.19) Terminal PUE HY

## Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
 H315 HR  
 Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Wägemodule MAS1  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Auffahrwaage  
 H315 4N.H rostfrei  
 Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
 Multifunktionswaage HX7  
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
 Auffahrwaage  
 H315 4N.H.LD rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Multifunktionswaage TMX  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Multifunktionswaagen HY10  
Kommunikationsmodul  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z

HX7.4 H rostfrei  
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
Waagen HY10.H für FPVO  
Plattformwaage  
H315 4C  
Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Viehwaagen H315 4I.S  
Wägeterminal PUE HX7  
Wägeterminal PUE 5  
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315