



# PT0019.10 ケーブル

WX-013-0143



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

RS 232ケーブル: はかり (ターミナル PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) - Epsonプリンタ間接続 標準長さ:10 mオプション長さ:2m、5m 対応機器: PUE C41Hターミナル搭載の天秤PUE HYターミナル搭載の天秤UE 5.15 ( PUE 5.19 ) ターミナル搭載の天秤UE C41HターミナルPUE HYターミナルPUE 5.15 ( PUE 5.19 ) ターミナル

## 互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール  
 HX7 H ステンレス製多機能はかり  
 MAS1 モジュール  
 HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
 HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
 HX7 HR 多機能はかり  
 HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
 HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
 TMX H ステンレス製多機能はかり  
 TMX 多機能はかり  
 H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール  
 H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール  
 HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール

H315 4N.H ステンレス製ランプスケール  
 HY10.HRP 高分解能はかり  
 HX7 多機能はかり  
 HX7.4 H/Z  
 多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)  
 H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール  
 HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
 HX7.4P2 多機能ビームスケール  
 PGC用HY10.Hスケール  
 H315 4C プラットフォームスケール  
 H315 2K オーバーヘッドトラックスケール  
 H315 4P.H ステンレス製パレットスケール  
 H315 4I.S 家畜用はかり

H315 H 防水型プラットフォームスケール  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
HY10 多機能はかり  
通信モジュール  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
H315.4 H/Z  
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン

PUE HX7 計量ターミナル  
PUE 5 計量ターミナル  
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり  
PUE H315 計量ターミナル  
HX7.4P 多機能パレットスケール  
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール