



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,RLK](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,RLK)

## Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1 (im Kunststoffgehäuse)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Physikalische Parameter |               |
|-------------------------|---------------|
| Verpackungsgröße        | 220×190×90 mm |
| Nettogewicht            | 0,4 kg        |
| Bruttogewicht           | 0,8 kg        |

## Kompatibel mit

Multifunktionswaage WPY  
 Plattformwaage C315  
 Waagen WLY für FPVO  
 Babywaage C315.D  
 Präzisionswaage WLC  
 Balkenwaagen C315.4P2  
 Plattformwaagen C315.4  
 Personenwaage C315.O  
 Waagen WPY für FPVO  
 Palettenwaagen C315.4P  
 Plattformwaage  
 H315 4C

Personenwaage C315.OW  
 Präzisionswaage WLY  
 Präzisionswaage WLC C/2  
 Wägeterminal PUE 7.1  
 Postwaage für Pakete  
 Wägeterminal PUE C315  
 Analysenwaage AS R1 PLUS  
 Bettenwaage C315.4B  
 Stuhlwaage C315.K  
 Auffahrbettenwaage C315.8B