



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,RLK

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1 (im Kunststoffgehäuse)

WX-016-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

| | |
|----------------------------|---------------|
| Verpackungsgröße B x T x H | 220×190×90 mm |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Bruttogewicht | 0,8 kg |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage WPY
 Multifunktionswaage C32
 Plattformwaage C315
 Waagen WLY für FPVO
 Präzisionswaage WLC
 Balkenwaagen C315.4P2
 Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
 Plattformwaage C315.4

Präzisionswaage C32.PM
 Waagen WPY für FPVO
 Palettenwaagen C315.4P
 Präzisionswaage WLY
 Wägeterminal PUE C32
 Wägeterminal PUE 7.1
 Postwaage für Pakete
 Wägeterminal PUE C315