



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,RTU

Sistema Robótico de Pesagem RMC 2.5Y.FC

WL-504-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	2,1 g
Resolução [d]	1 µg
Unidade de verificação [e]	1 mg
Faixa de tara	-2,1 g
Repetibilidade (máx.)	1 – 2 µg
Repetibilidade (5% máx.)	0,5 µg
Linearidade	≤ 1,5 µg
Tempo de estabilização	10 - 20 s
Ajuste	interna
Classe OIML	I
Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até dispositivo L x P x A	2108×1404×1878 mm
Peso líquido	700 kg

Parâmetros físicos	
Peso bruto	775 kg
Características de uso	
Operação sem toque	2 Sensores IR
Magazine	156 pçs.
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 – +50 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Umidade relativa	30% – 70%
Taxa de mudança de umidade relativa	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Acessórios (Additional Fee)



Etiquetas RFID
Módulos adicionais
Capa protetora para balanças

RS 232, RS 485 cabos
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital

Dimensões do dispositivo L x P x A



RMC 2.4Y.F



RMC 2.4Y.FC

