

## Sistemas de pesaje robótico RMC 2.5Y.FC WL-504-0004





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Datos tecnicos**

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	2,1 g
Legibilidad [d]	1 µg
División de legalización [e]	1 mg
Rango de tara	-2,1 g
Repetibilidad (Max)	1 – 2 μg
Repetibilidad (5% Max)	0,5 μg
Linealidad	≤ 1,5 µg
Tiempo de estabilización	10 - 20 s
Calibración	interna
Clase OIML	I
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	2108×1404×1878 mm
Masa neta	700 kg
Masa bruta	775 kg

Características utilidades	
Touchless operation	2 sensores infrarrojos
Almacén	156 pieza
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	110 - 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 - +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - +50 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Humedad relativa de aire	30% - 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±1% / h (±4% / 8 h)
Construcción	
Teclado	8 botones

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.


<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




## **Accesorios (Additional Fee)**


Etiqueta RFID Módulos adicionales Protecciones de seguridad Cables RS 232, RS 485 Impresoras de recibos Lector de huellas dactilares


## Dimensiones de aparato An x Pr x Al





RMC 2.4Y.F





RMC 2.4Y.FC