

# Comparador de masa XA 200.5Y.KO





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Funciones**



Puertas automáticas

#### **Datos tecnicos**

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	200 g
E2 Rango de calibración	50 g – 200 g
F1 Rango de calibración	50 mg – 200 g
F2 Rango de calibración	1 mg – 200 g
M1 Rango de calibración	1 mg – 200 g
M2 Rango de calibración	1 mg – 200 g
Maxima capacidad [Max]	210 g
Legibilidad [d]	0,01 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,005 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	0,025 mg
Repetibilidad permitida	0,05 mg

Parámetros metrológicos	
Linealidad	±0,2 mg
Excentricidad (la prueba de carga)	1d / 1 mm
Rango de compensación eléctrica	0 - +210 g
Tiempo de estabilización	5 s
Calibración	interna (automatica)
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø90 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	564×253×300 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	765×515×545 mm
Masa neta	15,7 kg
Masa bruta	20,1 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 - +35 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±1 °C / 12 h
Humedad relativa de aire	40% - 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 4 h

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase F2.

 $<sup>\</sup>mbox{\ensuremath{^{\star}}}$  Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



### **Accesorios (Additional Fee)**

Etiqueta RFID Mesas antivibratil Módulos adicionales Protecciones de seguridad Escáner de códigos de barra Cables RS 232, RS 485 Impresoras de etiquetas THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente Cámara de XA 4Y y XA 5Y balanzas Impresoras de recibos Lector de huellas dactilares Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

## **Programas (Additional Fee)**

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]