



# Comparateur de masse XA 200.5Y.KO

WL-405-0023

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,RUB](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,RUB)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

 Automatic sliding door

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	200 g
E2 Plage d'étalonnage	50 g – 200 g
F1 Plage d'étalonnage	50 mg – 200 g
F2 Plage d'étalonnage	1 mg – 200 g
M1 Plage d'étalonnage	1 mg – 200 g
M2 Plage d'étalonnage	1 mg – 200 g
Capacité maximale [Max]	210 g
Précision de lecture [d]	0,01 mg
Répétabilité standard [5% Max]	0,005 mg
Répétabilité standard [Max]	0,025 mg
Répétabilité admissible	0,05 mg

Paramètres métrologiques	
Linéarité	±0,2 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 – +210 g
Temps de stabilisation	5 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø90 mm
Dimensions d'unité de pesage	564×253×300 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de colis L x P x H	765×515×545 mm
Masse nette	15,7 kg
Masse brute	20,1 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +35 °C
Vitesse de changements de température de travail	±1 °C / 12 h
Humidité relative d'air	40% – 70%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 4 h

**Répétabilité** est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID  
Tables antivibratoires  
Modules complémentaires  
Écran de protection anti-poussière  
Lecteurs de code-barres  
Câbles RS 232, RS 485  
Imprimantes d'étiquettes

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales  
Boîte pour XA 4Y et XA 5Y balances  
Imprimante de tickets de caisse  
Lecteur d'empreintes digitales  
Câbles RS 232, RS 485  
Câbles RS 232 (balance – imprimante)

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]