



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,RUB](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,RUB)


# Komparator masy XA 200.5Y.KO

WL-405-0023



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje

 Automatyczne szyby

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
E1 zakres kalibracji	200 g
E2 zakres kalibracji	50 g – 200 g
F1 zakres kalibracji	50 mg – 200 g
F2 zakres kalibracji	1 mg – 200 g
M1 zakres kalibracji	1 mg – 200 g
M2 zakres kalibracji	1 mg – 200 g
Obciążenie maksymalne [Max]	210 g
Dokładność odczytu [d]	0,01 mg
Powtarzalność standardowa [Max]	0,025 mg
Powtarzalność standardowa [5% Max]	0,005 mg
Powtarzalność dopuszczalna	0,05 mg

Parametry metrologiczne	
Liniowość	±0,2 mg
Niecentryczność (przy obciążeniu badanym)	1d / 1 mm
Zakres równoważenia elektrycznego	0 – +210 g
Czas stabilizacji	5 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	ø90 mm
Wymiary jednostki ważącej	564×253×300 mm
Wymiary głowicy odczytowej	249×170×72 mm
Wymiary opakowania S x G x W	765×515×545 mm
Masa netto	15,7 kg
Masa brutto	20,1 kg
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +35 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±1 °C / 12 h
Wilgotność względna powietrza	40% – 70%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±5% / 4 h

**Powtarzalność** jest wyrażona jako odchylenie standardowe obliczone dla 6 cykli pomiarowych ABBA, wyznaczonych doświadczalnie w warunkach środowiskowych określonych w dokumencie OIML R111 (Tabela C.1) dla wzorcowania wzorców klasy F2.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Tagi RFID

Stoły antywibracyjne

Moduły dodatkowe

Ostonki ochronne do wag

Skanery kodów kreskowych

Przewody RS 232, RS 485

Drukarki etykiet

System THBR 2.0 - Monitoring warunków środowiskowych

Szafka do wag XA 4Y i XA 5Y

Drukarki paragonowe

Czytnik linii papilarnych

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]

• System RMCS [WX-010-0048]