



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,RY9

Báscula multifuncional C32.15.C2.R

WP-120-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones porcentuales



Resumiendo pesajes



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Sensores infrarrojos



Procedimientos GLP



Unidades intercambiables



Memoria Alibi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|---|--------|
| Maxima capacidad [Max] | 15 kg |
| Minima capacidad | 100 g |
| Legibilidad [d] | 5 g |
| División de legalización [e] | 5 g |
| Rango de tara | -15 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 1 g |
| Clase OIML | III |

| Parámetros físicos | |
|--------------------------------------|--|
| Sistema de nivelación | manual |
| Pantalla | 5" gráfico color |
| Dimensión de platillo | 500×400 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 720×620×210 mm |
| Masa neta | 11,1 kg |
| Masa bruta | 13,1 kg |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 43 terminal |
| Construcción | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi |
| Parámetros eléctricos | |
| Alimentación | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo máximo de potencia | 10 W |
| Corriente de alimentación adicional | batería interna |
| Horas de trabajo con baterías | 5 horas |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |

*Equipo opcional con costo adicional

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accesorios (Additional Fee)

Pantallas

Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas

Mesas antivibratil

Teclado, manipuladores
Soportes, brazos
Módulos adicionales
Impresoras de recibos
Salidas del bucle de corriente AP2-1

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



C32.C2.R

C32.C2.K



C32.C2.M