



# MA 110.X7.IC.A Nem Tayin Cihazı

WL-308-0007

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,RZU](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,RZU)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content analysis



Dry mass determination



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	110 g
Okuma için ırululuęu [d]	1 mg
Dara aralıęı	-110 g
Ayarlama	dahili (otomatik)
Maksimum numune aęırlıęı	110 g
Isıtma modülu	ısıtma kızılötesir
Nem tekrarlanabilirlik	±0,05 % (örnek ~ 2 g), ±0,01 % (örnek ~ 10 g)

<b>Metrolojik parametreler</b>	
Nem okuma iinruluėu	0,001 %
Kurutma sıcaklıėı aralıėı	Max 160 °C
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tesviye sistemi	manuel
Display	7" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası	otomatik
Maksimum numune ykseklık	20 mm
Tartım kefesi boyutları	ø90, h= 8 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	476x381x346 mm
Net aėırlık	5,3 kg
Brüt aėırlık	6,8 kg
<b>Konstrüksiyon</b>	
IP Sınıfı	IP 43
<b>Bileşenler ve yazılım</b>	
Veri tabanı kapasitesi	rnler, Kullanıcılar, Ambalajlar, Mşteriler, Kurutma Programları, Kurutma iřlemi raporları, evresel kořullar, Tartımlar
<b>Fonksiyonel zellikler</b>	
Ekran modu	%D, %M, %R, g
Kurutma yntemi	4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif)
Bitiř modu	4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)
İlave fonksiyonlar	numune tanımlama
<b>Haberleřme arayzler</b>	
Haberleřme arayz	RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
<b>Elektrik parametreleri</b>	
G kaynaėı	100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz
G tknetimi	6 W
Isıtma modl gc	450 W
<b>evresel kořullar</b>	
alıřtırma sıcaklıėı	+10 – +40 °C
Aėırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g, Nem Tayin Cihazı baėlı olarak (ekstra tehizat)
Kurutma sıcaklıėı ayarlama	3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deėerler (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
<b>SOP - Metrolojik testler (ekstra seenekler)</b>	
Kurutma sıcaklıėı kontrol	1 veya 2 puan Kurutma profiline baėlı olarak (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
Nem iinruluėu kontrol	sertifikalı MV Test kiti (ekstra tehizat)

<sup>1</sup>Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları  
Nem Tayin Cihazı aksesuarları  
Barkod okuyucu  
Koruyucu kapak  
Fiş yazıcı

RS 232, RS 485 Kabloları  
Ek modüller  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• E2R Nem Tayin Cihazı [WX-010-0072]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

