



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,S1R](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,S1R)

# TMX15R.60.C2.K Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-118-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max]                                          | 60 kg  |
| Minimum yük [Min]                                           | 400 g  |
| Okuma için ruluęu [d]                                      | 20 g   |
| Yasallařtırma birimi [e]                                    | 20 g   |
| Dara aralıęı                                                | -60 kg |
| Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet | 2 g    |
| OIML sınıfı                                                 | III    |

### Fiziksel parametreler

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Display | 15,6" grafik renkli dokunmatik |
|---------|--------------------------------|

| Fiziksel parametreler       |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablo uzunluğu              | 2,5 m                                                                                                                                                                                                        |
| Tartım kefesi boyutları     | 400×500 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Kontrol cihazı boyutları    | 560×360×240 mm                                                                                                                                                                                               |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 620×720×450 mm                                                                                                                                                                                               |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 620×720×450 mm                                                                                                                                                                                               |
| Konstrüksiyon               |                                                                                                                                                                                                              |
| IP Sınıfı                   | IP 65 konstrüksiyon, IP 66 terminal                                                                                                                                                                          |
| Haberleşme arayüzler        |                                                                                                                                                                                                              |
| Haberleşme arayüzü          | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetik), Profibus DP (çalışmak: modu: slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×prizler M12 8P veya 2×rakordan geçen kablolar) |
| Opsiyonel arayüzler         | harici tuşlar PRINT - 4IN/4OUT (M12 8P konnektör) ile terminal gereklidir, ilave tartı platformu modülü - max. 3 adet, ana platformdaki gibi metrolojik parametreler                                         |
| Elektrik parametreleri      |                                                                                                                                                                                                              |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Güç tüketimi                | 45 W                                                                                                                                                                                                         |
| Çevresel koşullar           |                                                                                                                                                                                                              |
| Çalıştırma sıcaklığı        | 0 – +40 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Atmosferik nem              | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok                                                                                                                                                                                  |
| Bileşenler ve yazılım       |                                                                                                                                                                                                              |
| İşletim sistemi             | Microsoft Windows 11 IoT                                                                                                                                                                                     |



Additional fee for verification

## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
 Transponder kart okuyucular  
 RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
 Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
 Display  
 RS 232, RS 485 Kabloları  
 Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
 Modülleri ek platformları  
 USB adaptör  
 Fiş yazıcı  
 USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
 RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • R-Lab [WX-010-0080]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]