



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,S2G](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,S2G)

# Báscula multifuncional HY10.150.H6.K

WP-116-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

-  Dosificación
-  Etiquetado
-  Control más/menos
-  Desviaciones porcentuales
-  Resumiendo pesajes
-  Contar piezas
-  Cierre de la indicación máxima
-  Recetas
-  Medición en Newtons
-  Estadísticas
-  Controlador de peso
-  Procedimientos GLP
-  Pesar animales
-  Pesaje diferencial
-  Unidades intercambiables
-  Control estadístico de calidad
-  Memoria Alibi
-  Transacciones

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Maxima capacidad [Max]       | 150 kg |
| Minima capacidad             | 1 kg   |
| Legibilidad [d]              | 50 g   |
| División de legalización [e] | 50 g   |

| Parámetros metrológicos                             |   |
|---|---|
| Rango de tara                                       | -150 kg   |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 10 g  |
| Calibración   | externa   |
| Clase OIML  | III   |
| Parámetros físicos                                  |   |
| Pantalla  | 10,1" gráfico color pantalla táctil   |
| Longitud del cable                                  | 2,5 m   |
| Dimensión de platillo                               | 800x800 mm  |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al                | 820x1250x500 mm   |
| Masa neta   | 43 kg   |
| Masa bruta  | 47 kg   |
| Construcción  |   |
| Grado de protección                                 | IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal   |
| Interface de comunicación                           |   |
| Conectividad  | 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)  |
| Interfaces opcionales                               | módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Parámetros electricos                               |   |
| Alimentación  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Condiciones ambientales                             |   |
| Temperatura de trabajo                              | -10 – +40 °C  |
| Humedad relativa de aire                            | 10% – 85% RH sin condensación   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-4  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Lector de tarjetas transpondedor  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
 Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
 Pantallas  
 Cables RS 232, RS 485  
 Cables Entradas/Salidas  
 Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas  
 Soportes, brazos  
 Teclado, manipuladores  
 Impresoras de recibos  
 Pesas de clase F1 -  
 cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos  
 Cable USB (Bascula a Impresora)  
 Módulos adicionales de la plataforma  
 Módulos adicionales  
 Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al



| Scale type | A1  | A2  | B      |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10 H1.K  | 200 | 150 | 85 ±3  |
| HY10 H2.K  | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K  | 410 | 410 | 98 ±2  |
| HY10 H4.K  | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K  | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K  | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm



PUE HY10