

Rollenförderer 500x500

WX-004-0015





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 500×500 mm.


Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Multifunktionswaage HX7 Wasserdichte Plattformwaage H315 H Wasser- und säurebeständige Plattformwaage H315 HR

Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters