



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,S3F

Rollenförderer 500x500

WX-004-0015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung


Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 500×500 mm.

Kompatibel mit (Additional Fee)


Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

Multifunktionswaage HX7
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR

Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters