



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,S3F](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,S3F)

## Rollenförderer 500x500



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 500×500 mm.

### Kompatibel mit

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

Multifunktionswaage HX7  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR

### Abmessungen des Geräts



Model w/o limiters



Model with limiters