



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,S3F](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,S3F)

## Przenośnik rolkowy 500x500

WX-004-0015



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Nakładki z przenośnikami rolkowymi. Rolki wykonane ze stali nierdzewnej. Występują w dwóch wersjach: z ogranicznikami lub bez ograniczników bocznych. Przeznaczone do wag z szalką 500×500 mm.



UWAGA: Przenośnik rolkowy można stosować tylko do wag lub platform jednozakresowych.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)


Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H

Waga wielofunkcyjna HX7  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR

# Wymiary urządzenia S x G x W



Model w/o limiters



Model with limiters