



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,S3F

Przenośnik rolkowy 500x500



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Nakładki z przenośnikami rolkowymi. Rolki wykonane ze stali nierdzewnej. Występują w dwóch wersjach: z ogranicznikami lub bez ograniczników bocznych. Przeznaczone do wag z szalką 500×500 mm.

UWAGA: Przenośnik rolkowy można stosować tylko do wag lub platform jednozakresowych.

Pasuje do


Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H

Waga wielofunkcyjna HX7
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR

Wymiary urządzenia



Model w/o limiters



Model with limiters