



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,S3M](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,S3M)

# Waga wielofunkcyjna HX7.15.H3

WP-122-0010



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Receptury



Wymienne jednostki



Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Obciążenie maksymalne [Max]                                                        | 15 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]                                                         | 100 g  |
| Dokładność odczytu [d]                                                             | 5 g    |
| Działka legalizacyjna [e]                                                          | 5 g    |
| Zakres tary                                                                        | -15 kg |
| Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych) | 0,5 g  |
| Klasa dokładności OIML                                                             | III    |

| Parametry fizyczne                      |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyświetlacz                             | 7" graficzny kolorowy                                                                                                                            |
| Wymiar szalki                           | 410×410 mm                                                                                                                                       |
| Wymiary opakowania S x G x W            | 510×510×490 mm                                                                                                                                   |
| Masa netto                              | 12,2 kg                                                                                                                                          |
| Masa brutto                             | 15,7 kg                                                                                                                                          |
| Konstrukcja                             |                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony                         | IP 66 / 67 konstrukcja, IP 66 / 67 terminal                                                                                                      |
| Klawiatura                              | membranowa                                                                                                                                       |
| Konstrukcja                             | Stal nierdzewna AISI304                                                                                                                          |
| Szalka                                  | Stal nierdzewna AISI304                                                                                                                          |
| Interfejs komunikacyjny                 |                                                                                                                                                  |
| Interfejs                               | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                    |
| Interfejsy opcjonalne                   | USB (M12 4P), Ethernet, moduł RS485, moduł RS232, moduł Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parametry elektryczne                   |                                                                                                                                                  |
| Zasilanie                               | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Maksymalny pobór mocy                   | 25 W                                                                                                                                             |
| Zasilanie opcjonalne                    | 12 – 24 V DC                                                                                                                                     |
| Warunki środowiskowe                    |                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy                       | -10 – +40 °C                                                                                                                                     |
| Temperatura przechowywania              | -10 – +50 °C                                                                                                                                     |
| Wilgotność względna powietrza           | 10% – 80% RH bez kondensacji                                                                                                                     |
| Miernik                                 | PUE HX7                                                                                                                                          |
| Ilość przycisków                        | 22                                                                                                                                               |
| Cechy użytkowe                          |                                                                                                                                                  |
| Maksymalna ilość obsługiwanych platform | 2                                                                                                                                                |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
 Nakładki z przenośnikami rolkowymi  
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
 Stoły antywibracyjne  
 Wyświetlacze  
 Zasilacze  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Przewód USB (waga – drukarka)  
 Przewody WE/WY

Skanery kodów kreskowych  
 Drukarki etykiet  
 Uchwyty do terminali wagowych  
 Przyciski sterujące  
 Adapter USB do terminali wagowych  
 Drukarki paragonowe  
 Moduły dodatkowych platform  
 Konwerter RS 232 - USB  
 Moduły dodatkowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

Wymiary urządzenia S x G x W

