



Oślonka A1 do wagi precyzyjnej PS i WLC z szalką 128×128 mm



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Wykonana z transparentnego tworzywa, zabezpiecza obudowę wagi przed ewentualnym zarysowaniem, zabrudzeniem itp.

Przeznaczona do wag w zabudowie typu A1, z szalką 128 x 128.

Pasuje do

Waga precyzyjna PS R1
Waga precyzyjna PS R2

Waga precyzyjna WLC C/2