



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,S8S

Kabel PT0087

WX-013-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

USB-Kabel (PUE HY, PUE 5).

Standardlänge der Kabel: 1,7 m

Passend für:

Waagen mit Terminal PUE 5.15 (5.19) Waagen mit Terminal PUE HY Terminal PUE 5.15 (5.19) Terminal PUE 7.1

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Waagen mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Waagen HY10.H für FPVO

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Multifunktionswaage TMX
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Kommunikationsmodul
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Dynamische Waagen DWM/HPW
Plattformwaage
H315 4C
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE 5
Rotationskontrollwaagen
Dynamische Waagen DWM H2
Thermische Drucker
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Automatische Waagen DWM
Kontrollwaagen für schwere Lasten
Rollenwaagen
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315